


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #11-722 3-4 Tage

[Andere Beschichtungen](#)



1



€105,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€105,00

Stk. 6+

€93,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
25.40 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):  
350.41 @587.6nm

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>349.31                                                                                                     |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                                                                                                  |
| <b>Substrat:</b> <br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980) |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>20-10                                                                                                              |
| <b>Power (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>1.5λ                                                                                                            |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/8                                                                                                  |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±1                                                                                                             |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><3                                                                                                          |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>1.60 ±0.10                                                                                                         |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>1.1                                                                                                                  |
| <b>Radius R<sub>1</sub> (mm):</b><br>160.65                                                                                                       |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>22.86                                                                                                            |
| <b>Blende:</b><br>13.78                                                                                                                           |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.037                                                                                                            |
| <b>Typ:</b><br>Plano-Convex Lens                                                                                                                  |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                                        |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>200 - 2200                                                                                                    |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 219:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |