




Dünne IR-Ultrakurzpuls-PCX-Linse, unbeschichtet, 25,4 mm Durchm. x 400 mm Brennsw.



Produkt #11-704 3-4 Tage

Andere Beschichtungen



1



€138,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€138,00

Stk. 6+

€121,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
400.47 @587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm): 399.37
Beschichtung: Uncoated
Substrat:  Fused Silica IR Grade
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/8
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 1.60 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.16
Radius R₁ (mm): 183.60
Freie Apertur CA (mm): 22.86
Blende: 15.75
Numerische Apertur NA: 0.032
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 3500

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen