

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



25.4mm Enhanced Protected Silver λ /10 D-Shaped Pickoff Mirror, #36-137

Produkt #36-137 3-4 TAGE

-

1

+

 €89,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€89,50

Stk. 6+

€80,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):

25.40

Oberflächenebenheit (P-V):

λ /10

Substrat: ☐

[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Rückseite: Fine Grind
Oberflächenqualität: 20-10
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.20
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >98% @450 - 2000nm R _{avg} >98% @2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Fase: Protective bevel as needed
Kanten: Ground
Parallelität (Bogenminuten): 2
Dicke (mm): 6.35
Toleranz Dicke (mm): ±0.20
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.5 J/cm ² @532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform