

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors



Produkt #12-672

3-4 Tage



1



€395,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€395,00

Stk. 6+

€316,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

🔔

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Strahlabweichung (Bogensekunde):
±3

Beschichtung:

NIR II & Silver with protective overcoat
Toleranz Durchmesser (mm): +0.0/-0.1
Substrat: ☐ N-BK7
Innendurchmesser (mm): 25.40
Außendurchmesser (mm): 38.10
Oberflächenqualität: 60-40
Gewinde: (2) ¼-20 Tapped Holes
Typ: Retroreflector
Toleranz Gehäuse (mm): Outer Diameter: +0/-0.5, Height: ±0.25
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: Reflective Surfaces: R _{abs} > 97% FROM400 - 2500nm @ 0° AOI R _{avg} > 98% FROM400 - 2500nm @ 0° AOI Entrance: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm, R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm, R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Strahlablenkung (°): 180
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1550
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen