

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors



Produkt #12-217 3-4 Tage

-

1

+

€395,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€395,00
Stk. 6+
€316,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Strahlabweichung (Bogensekunde): ±3
Beschichtung:



MS 0° & Silver with protective overcoat
Toleranz Durchmesser (mm): +0.0/-0.1
Substrat: ☐ N-BK7
Innendurchmesser (mm): 25.40
Außendurchmesser (mm): 38.10
Oberflächenqualität: 60-40
Gewinde: (2) ¼-20 Tapped Holes
Typ: Retroreflector
Toleranz Gehäuse (mm): Outer Diameter: +0/-0.5, Height: ±0.25
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: Reflective Surfaces: R _{abs} > 97% FROM400 - 2500nm @ 0° AOI R _{avg} > 98% FROM400 - 2500nm @ 0° AOI Entrance: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Strahlablenkung (°): 180
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen