

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Protected Gold Off-Axis Ellipsoidal Mirror

Produkt #12-496

3-4 TAGE



1



€335,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€335,00

Stk. 6+

€301,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Vergößerung:
2X

Substrat:
Aluminum 6061-T6

Oberflächenqualität:
60-40

Oberflächenrauheit (Angström): <100 RMS
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Art der Beschichtung: Metal
Größe (mm): 25.40 x25.40
Offset-Winkel (°): 72.89
Typ: Off-Axis Ellipsoidal Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Y-Offset (mm): 38.10
Bildweite (mm): 50.80
Objekt- abstand (mm): 25.40

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen