


Polka-Dot-Strahlteiler für VIS-NIR, 25,4 mm quadr., 30R/70T



VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters

Produkt #15-984 3-4 TAGE

1 €136,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€136,00

Stk. 11+

€115,60

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0 - 45

Abstand Mitte-Mitte (mm):
0.15

Freie Apertur (%):

90
Beschichtung: Square Aluminum (AlMgF ₂) Apertures
Aufbau: Polka-Dot
Größe (mm): 25.4 x 25.4 +0.0/-0.5
Min. Apertur (mm): 2.00
Betriebstemperatur (°C): 150 Maximum
Parallelität (Bogenminuten): <3
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 30/70
Toleranz Reflexion/Transmission (%): ±5 @ 45°
Substrat: ☐ B270
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.65 ±0.1
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen