

TECHSPEC®

Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 25,4 mm H x 25,4 mm L x 250 mm BW, VIS 0°



Produkt #36-216 3-4 TAGE

- 1 +

€88,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€88,00

Stk. 6+

€70,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
250.00

Substrat:
N-BK7

Blende: 9.84251968503937
Numerische Apertur NA: 0.05
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Hintere Brennweite BFL (mm): 248.02
Mittendicke CT (mm): 1.94
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Größe (mm): 25.4 x 25.4
Randdicke ET (mm): 1.31
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): 129.20
Oberflächenqualität: 60-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform