


Kostengünstiger Laserlinienspiegel, 25,4 mm Durchm., 1064 nm, 45°



Produkt #11-075 3-4TAGE

- 1 + **€118,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€118,00
Stk. 11+
€105,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
20-10

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : 90
Widerstandsfähigkeit: ML-C-675C
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99
Beschichtungsspezifikation: Rabs >99% @ 1064nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (1064nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 1064
Durchmesser (mm): 25.40 +0.0/-0.1
Dicke (mm): 6.35 ±0.2
Einfallswinkel (°): 45
Substrat: ☐ N-BK7
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen