

25.4 mm Durchm., 450 - 650 nm, $\lambda/2$ achr. Verzögerungsplatte



Achromatic Waveplates (Retarders)

Produkt #39-033 3-4 TAGE



1



€980,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€980,00

Stk. 6+

€855,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
>20.0

Beschichtung:
R_{avg} <0.75% @450 - 650nm

Durchmesser (mm):
25.40

Substrat: ☐ Crystal Quartz and MgF ₂
Verzögerung: λ/2
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 6.00 ±0.2
Typ: Achromatic Waveplate
Toleranz Größe (mm): +0/-0.25
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: <λ/4 @ 632nm
Parallelität (Bogensekunden): <10
Toleranz Gehäuse (mm): +0/-0.25
Verzögerungstoleranz: λ/100 @ 20°C
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.75% @ 450 - 650nm
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ >5 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 10Hz
Aufbau: Air Spaced

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform