

TECHSPEC® Off-Axis-Ellipsoidspiegel, Protected Aluminium, 25,4 mm quadr., 2X



Protected Aluminum Off-Axis Ellipsoidal Mirror

Produkt #12-495 [KONTAKT](#)



1



€285,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€285,00

Stk. 6+

€256,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Vergößerung:
2X

Substrat:
Aluminum 6061-T6

Oberflächenqualität:
60-40

Oberflächenrauheit (Angström): <100 RMS
Beschichtung: Protected Aluminum (400-2000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm
Art der Beschichtung: Metal
Größe (mm): 25.40 x 25.40
Offset-Winkel (°): 72.89
Typ: Off-Axis Ellipsoidal Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000
Y-Offset (mm): 38.10
Bildweite (mm): 50.80
Objekt-abstand (mm): 25.40

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen