

λ/2-Verzögerungsplatte höherer Ordnung aus Quarz, 25,4 mm D., 488 nm



Produkt #48-476 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€318,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€318,00
Stk. 6+
€257,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
15.00

Beschichtung:
Laser V-Coat (488nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
488

Durchmesser (mm):

25.40 +0.00/-0.25
Substrat: Crystal Quartz
Verzögerung: λ/2
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 7.80 +0.00/-0.25
Typ: Crystalline Waveplate
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/10 for central 80% of clear aperture
Parallelität (Bogensekunden): <3
Verzögerungstoleranz: ±λ/200
Temperaturkoeffizient (λ/°C): 0.0015
Verzögerungsordnung: Multiple Order

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen