

25,4 mm qu., 80R/20T, Polka-Dot-Strahlteiler für UV-NIR



Produkt #18-717 3-4TAGE

- 1 + **€188,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€188,00
Stk. 11+
€159,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0 - 45

Abstand Mitte-Mitte (mm):
0.15

Freie Apertur (%):
90

Beschichtung: Square Aluminum (AlMgF ₂) Apertures
Aufbau: Polka-Dot
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.5
Größe (mm): 25.4 x 25.4
Min. Apertur (mm): 2.00
Betriebstemperatur (°C): 150 Maximum
Parallelität (Bogenminuten): <3
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 80/20
Toleranz Reflexion/Transmission (%): ±5 @45°
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.65 ±0.1
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 2000

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen