

Gepresste Asphäre aus Acryl, 25,4 mm D., f/0,75, VIS-beschichtet



Molded Acrylic Aspheric Lenses



Produkt **#33-262** 3-4 Tage

- 1 +

€70,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€70,00
Stk. 11+
€58,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.40 ±0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
19.10 @632.8nm

Numerische Apertur NA: 0.67
Hintere Brennweite BFL (mm): 12.7
Substrat: ☐ PMMA
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 632.8
Beschichtung: BBAR (450-650nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 450 - 650nm
Freie Apertur CA (mm): 23.9
Randdicke ET (mm): 4.00
Mittendicke CT (mm): 12.22
Blende: 0.75
Fase: Protective bevel as needed
Betriebstemperatur (°C): 80.00
Radius R (mm): 99.57
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen