

Gepresste Asphäre aus Acryl, 25,4 mm D., f/4, VIS-beschichtet



Molded Acrylic Aspheric Lenses



Produkt **#48-184** 3-4 Tage

- 1 + **€65,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€65,00
Stk. 11+
€53,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.40 ±0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
102.00 @632.8nm

Numerische Apertur NA: 0.12
Hintere Brennweite BFL (mm): 98.00
Substrat: ☐ PMMA
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 632.8
Beschichtung: BBAR (450-650nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 450 - 650nm
Freie Apertur CA (mm): 23.9
Randdicke ET (mm): 4.00
Mittendicke CT (mm): 5.45
Blende: 4.00
Fase: Protective bevel as needed
Betriebstemperatur (°C): 80.00
Radius R (mm): 49.78
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen