

TECHSPEC®

25,4 mm Durchm. x 177,8 mm eff. BW, Protected Gold 50 Å, 90°, Off-Axis-Parabolspiegel



TECHSPEC Gold Off-Axis Parabolic Mirrors

Produkt #37-247 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 +

€275,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€275,00

Stk. 6+

€247,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):
25.40 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm): 177.80
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 177.80
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥94% @ 700 - 800nm R _{avg} ≥97% @ 800 - 2,000nm R _{avg} ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 88.9
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/8
Oberflächenrauheit (Angström): <50 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #47-111
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 177.80
Reflektierte Wellenfront, RMS: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen