

TECHSPEC® 25,4mm D. x 50,8mm Brennweite, VIS-NIR geschwärzt, Achromat



Produkt #49-792-INK [KONTAKT](#)
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + €128,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€128,00
Stk. 6+
€102,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

50.80
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 44.90
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 24.40
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 11.50 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 8.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 3.50 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 33.54
Radius R₂ (mm) : -27.27
Radius R₃ (mm) : -101.50
Randdicke ET (mm) : 8.20
Substrat:  N-SK8 / SF56
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 2.00
Numerische Apertur NA : 0.25
Beschichtung : VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 400 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
REACH 201 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen