

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#49-794**

3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€118,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€118,00

Stk. 6+

€94,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

76.20
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 71.14
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 24.40
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 10.00 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 7.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 3.00 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 50.85
Radius R₂ (mm) : -40.06
Radius R₃ (mm) : -148.78
Randdicke ET (mm) : 7.85
Substrat: ☐ N-SSK8 / N-SF56
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 3.00
Numerische Apertur NA : 0.17
Beschichtung : VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 400 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Reach 219 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen