

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

CO₂ Laser Resonator



Produkt #37-593 3-4 TAGE

-

1

+

€252,00

+ WARENKORB	
Stk. 1-5	€252,00
Stk. 6+	€202,00
Mengenrabatte	
Angebotsanfrage	
ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben	

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
75.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Blende: 3
Numerische Apertur NA: 0.13
Beschichtung: Laser V-Coat (532nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Hintere Brennweite BFL (mm): 72.26
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 4.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Freie Apertur CA (mm): 22.86 x 22.86
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm
Designwellenlänge DWL (nm): 532
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.025
Größe (mm): 25.4 x 25.4
Randdicke ET (mm): 1.57
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Radius R₁ (mm): 34.39
Oberflächenqualität: 20-10
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin): <3
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin): <3
Achsenverdrehung (arcmin): <3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen