

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

Fragebogen



TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

Produkt #34-644

3-4 TAGE



1



€111,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€111,00

Stk. 6+

€88,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

-100.00
Substrat: N-BK7
Blende: 4
Numerische Apertur NA: 0.13
Beschichtung: NIR II (750-1550nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Concave
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1550
Hintere Brennweite BFL (mm): -102.31
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 3.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Freie Apertur CA (mm): 22.86
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Randdicke ET (mm): 5.03
Radius R₁ (mm): 51.68
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin): <5
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin): <5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform