

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

Fragebogen



TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

Produkt #34-663

3-4 TAGE



1



€111,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€111,00

Stk. 6+

€88,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

-50.00
Substrat: N-BK7
Blende: 2
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Concave
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Hintere Brennweite BFL (mm): -51.98
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 3.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Freie Apertur CA (mm): 22.86
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Randdicke ET (mm): 6.23
Radius R₁ (mm): 25.84
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin): <5
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin): <5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform