

TECHSPEC®

25,4 mm Durchm. x -25 mm BW, NIR II, plankonkave (PCV) Zylinderlinse für die Bildgebung



TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

Produkt #34-641 3-4 TAGE



1



€116,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€116,00

Stk. 6+

€92,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.40 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

-25.00
Substrat: N-BK7
Blende: 1
Numerische Apertur NA: 0.17
Beschichtung: NIR II (750-1550nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Concave
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1550
Hintere Brennweite BFL (mm): -26.98
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 3.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Freie Apertur CA (mm): 22.86
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Randdicke ET (mm): 12.65
Radius R₁ (mm): 12.92
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin): <5
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin): <5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform