

TECHSPEC® 25mm Dia. 2.5° nominelle Ablenkung Quarzglas-Keilprimsa, UV-VIS



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Produkt #89-640 3-4 TAGE



1



€145,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€145,00

Stk. 6+

€116,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
UV-VIS (250-700nm)

Einfallswinkel (°):
0

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
15

Fase: Protective bevel as needed
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.0% @ 350 - 450nm R _{avg} ≤1.5% @ 250 - 700nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Designwellenlänge DWL (nm): 355
Durchmesser (mm): 25.00 +0.00/-0.10
Bildorientierung: Beam Deviation
Dioptrie: 4.37
Strahlabweichung @ 355 nm (°): 2.50
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 3.00
Typ: Wedge Prism
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Keilwinkel: 5° 13'29"

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform