

TECHSPEC® 25mm Dia. 2.5° nominelle Ablenkung Quarzglas-Keilprimsa, unbeschichtet



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Produkt #84-863 3-4 TAGE



1



€122,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€122,50

Stk. 6+

€98,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:  
Uncoated

Winkeltoleranz (Bogensekunden):  
15

Fase:  
Protective bevel as needed

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>0.52                                                                    |
| <b>Designwellenlänge DWL (nm):</b><br>355                                                                                                      |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>25.00 +0.00/-0.10                                                                                                  |
| <b>Bildorientierung:</b><br>Beam Deviation                                                                                                     |
| <b>Dioptrie:</b><br>4.37                                                                                                                       |
| <b>Strahlabweichung @ 355 nm (°):</b><br>2.50                                                                                                  |
| <b>Substrat:</b>  <a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980) |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>λ/10                                                                                                      |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>20-10                                                                                                           |
| <b>Dicke (mm):</b><br>3.00                                                                                                                     |
| <b>Typ:</b><br>Wedge Prism                                                                                                                     |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>200 - 2200                                                                                                 |
| <b>Keilwinkel:</b><br>5° 13'29"                                                                                                                |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 219:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |