

Laserdiode für Justagearbeiten, 25 mW, 850 nm



Red and IR Alignment Laser Diode

Produkt #19-454 3-4 TAGE

- 1 + **€199,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€199,00

Stk. 10+

€179,10

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
-10 to 50

Betriebsspannung (V):
5

Ausgangsleistung (mW):
25

Wellenlänge (nm): 850.00
Wellenlängentoleranz (nm): ±5
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #83-855 Europe: #83-855 Japan: #13-640 Korea: #33-770 China: #83-855
Modulationsfrequenz (kHz): 0 - 10
Strahldurchmesser (mm): 3.5 typical
Strahldivergenz (mrad): <1.0
CDRH-Laserklasse: IIIb
Farbe: infrared
Länge (mm): 36.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform