

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union

SUBMIT



25mm Focal Length



Produkt **#63-780** 3-4 Tage



1



€850,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€850,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Blende:**  
Variable

**Länge (mm):**  
40.99

**Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:**  
55.9mm - 14.5°

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:</b><br>77mm - 19.9°                                                                   |
| <b>Filtergewinde:</b><br>M25.5 x0.50 (Female)                                                                                |
| <b>Max. Durchmesser (mm):</b><br>37.5                                                                                        |
| <b>Gewicht (g):</b><br>96                                                                                                    |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:</b><br>41.9mm - 10.9°                                                                 |
| <b>Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):</b><br>1.24                                                                     |
| <b>Max. Bildkreis (mm):</b><br>11.00                                                                                         |
| <b>Numerische Apertur NA, Objektseite:</b><br>0.0301                                                                         |
| <b>Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:</b><br>77mm - 19.9°                                                            |
| <b>Anzahl Elemente (Gruppen):</b><br>9 (6)                                                                                   |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:</b><br>62.9mm - 16.3°                                                               |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:</b><br>49.8mm - 13.0°                                                               |
| <b>Typ:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                       |
| <b>Brennweite BW (mm):</b><br>25.00                                                                                          |
| <b>Vergrößerung PMAG:</b><br>0.115                                                                                           |
| <b>Max. Sensorgröße:</b><br>2/3"                                                                                             |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>200 - ∞                                                                                       |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                                                     |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/1.8 - f/22                                                                                         |
| <b>Beschichtung:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                                     |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                       |
| <b>Position Eintrittspupille (mm):</b><br>18.3                                                                               |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:</b><br>31.4mm - 8.2°                                                                  |
| <b>Hauptebene Objektseite (mm):</b><br>30.89                                                                                 |
| <b>Hauptebene Bildseite (mm):</b><br>-12.69                                                                                  |
| <b>Bildfeld bei max. Sensorformat:</b><br>Horizontal: 77mm - 19.9°<br>Vertical: 57.7mm - 15°<br>Diagonal: 96.3mm - 24.7°     |
| <b>Maximale Verzeichnung (%):</b><br>0.64                                                                                    |
| <b>Position Austrittspupille (mm):</b><br>-38.04                                                                             |
| <b>Optimiert für Arbeitsabstand (mm):</b><br>200 - 600                                                                       |
| <b>Wellenlängenbereich:</b><br>VIS                                                                                           |
| <b>Objektivtyp:</b><br>High Performance Lens                                                                                 |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team |

Konformität mit Standards

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a> |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Konform</a> |
| <b>Konformitätszertifikat:</b>               |

