

TECHSPEC® 25mm, 405 AR-Beschichtung, N-BK7 RA Prisma für Laserlinien



Produkt #83-201 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + €39,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€39,95

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±15

Beschichtung:
Laser V-Coat (405nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
405

Substrat: ☐
N-BK7

Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): +0.00/-0.10
Fase: Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm): 35.40
Länge Katheten (mm): 25.00
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: Rabs <0.25% @ 405nm
Strahlablenkung (°): 90
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen