


TECHSPEC® Nicht polarisierender Strahlteilerwürfel für Laserlinien, 25 mm, 532 nm



Laser Line Non-Polarizing Cube Beamsplitters



Produkt #35-960 Lagernd

- 1 +

€276,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€276,00

Stk. 6+

€221,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Strahlabweichung (Bogenminute):
±2

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%) : 90
Beschichtungsspezifikation : <0.25% Reflection on Entrance and Exit Faces
Aufbau : Cube
Designwellenlänge DWL (nm) : 532
Größe (mm) : 25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1
Toleranz Reflexion/Transmission (%) : ±5
Substrat : N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V) : λ/8
Oberflächenqualität : 40-20
Transmission (%) : <45% ±5% @ DWL
Typ : Non-Polarizing Beamsplitter
 Ts-Tp : <3% @ DWL

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Reach 219 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen