

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

1000 mm



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Produkt #16-979 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€355,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€355,00
Stk. 6+
€284,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Durchmesser (mm): 25.00 +0.00/-0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):

31.25 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.40
Hintere Brennweite BFL (mm): 23.67
Substrat: N-BK7
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: NIR+ (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI R _{abs} <1.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 22.50
Randdicke ET (mm): 6.30
Mittendicke CT (mm): 11.50 ±0.10
Blende: 1.25
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 32.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform