Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Produkt **#16-960** 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 + **€355,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€355,00

Stk. 6+
€284,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

25.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.50

Hintere Brennweite BFL (mm):
19.54

Substrat:
N-SF6

Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
0.4λ

Beschichtung:
VIS-EXT+ (350-700nm)

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} <0.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI
R_{abs} <1.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI

Zentrierung (Bogenminuten):
<3

Oberflächenqualität:
40-20

Freie Apertur CA (mm):
22.50

Randdicke ET (mm):
5.86

Mittendicke CT (mm):
9.86 ±0.10

Blende:
1.00

Fase:
Protective bevel as needed

Form der hinteren Fläche:
Plano

Typ:
Aspheric Lens

Wellenlängenbereich (nm):
350 - 700

Konjugierter Abstand:
Infinite

Dioptrie:
40.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konform

Konformitätszertifikat:
Anzeigen

Reach 233:
Konform