

TECHSPEC® Präzise Asphäre, 25 mm Durchm., 0,40 numerische Apertur, unbeschichtet



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Produkt #37-429 KONTAKT

Andere Beschichtungen



1



€295,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€295,00

Stk. 6+

€236,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
31.25 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.40

Hintere Brennweite BFL (mm): 23.67
Substrat:  N-BK7
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 22.50
Randdicke ET (mm): 6.30
Mittendicke CT (mm): 11.50 ±0.10
Blende: 1.25
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 32.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform