


Corning Polarcor™ Glaspolarisationsfilter, 25 mm Durchm., 1550 nm



Corning Polarcor™ Glass Polarizers

Produkt #13-621 3-4 Tage

- 1 + **€2.070,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.070,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0 ±5

Beschichtung:
BBAR (1510-1590nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
1550

Durchmesser (mm):
25.00

Auslöschungsverhältnis: >100,000:1
Substrat: ☐ Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals
Min. Transmission (%): >98.5
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 0.50 ±0.05
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.25% @ 1510 - 1590nm
Wellenlängenbereich (nm): 1510 - 1590
Einfügungsverlust (dB): <0.06
Brechungsindex n_d: 1.5051
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 6.5
Knoop-Härte (kg/mm²): 480
Elastizitätsmodul (GPa): 58.605
Poisson-Zahl: 0.21
Abbe-Zahl (v_d): 57.6
Dichte (g/cm³): 2.412

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen