

TECHSPEC® NIR-Asphäre, 25 mm Durchm., 0,63 NA, unbeschichtet



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Produkt #13-502 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€240,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€240,00

Stk. 6+

€192,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
20.00 @ 780nm

Numerische Apertur NA:

0.63
Hinterer Brennweite BFL (mm): 15.73
Substrat: S-LAH64
Designwellenlänge Asphäre (nm): 780
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Randdicke ET (mm): 2.30
Mittendicke CT (mm): 7.60 ±0.10
Blende: 0.80
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 375 - 2100
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 50.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen