


Corning Polarcor™ Glaspolarisationsfilter, 25 mm Durchm., 600 - 1100 nm



Corning Polarcor™ Glass Polarizers

Produkt #13-625 3-4 TAGE

- 1 + **€2.135,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.135,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0 ±5

Beschichtung:
BBAR (600-1100nm)

Durchmesser (mm):
25.00

Auslöschungsverhältnis:
>10,000:1

Substrat: ☐ Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals
Min. Transmission (%) : >66
Oberflächenqualität : 40-20
Dicke (mm) : 0.50 ±0.05
Toleranz Größe (mm) : ±0.1
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} <1.0% @ 600 - 1100nm
Wellenlängenbereich (nm) : 600 - 1100
Einfügungsverlust (dB) : <1.8
Brechungsindex n_d : 1.5218-1.5107
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C) : 6.5
Knoop-Härte (kg/mm²) : 480
Elastizitätsmodul (GPa) : 58.605
Poisson-Zahl : 0.21
Abbe-Zahl (v_d) : 57.6
Dichte (g/cm³) : 2.412

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen