

25mm D., Ge, holographischer Wire Grid Polarisationsfilter für IR



25mm Dia. Ge, IR Holographic Wire Grid Polarizer, #62-776

Produkt #62-776 3-4 Tage

- 1 + **€1.715,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€1.715,00

Stk. 6+
€1.371,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Freie Apertur CA (mm):
18.0

Durchmesser (mm):

25.00
Auslöschungsverhältnis: 300:1 @ 10.6µm
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Betriebstemperatur (°C): -20 to 75
Polarisation: Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid
Dicke (mm): 2.00
Transmission (%): >50
Typ: Linear Polarizer
Parallelität (Bogenminuten): ≤3
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Aufbau: Wire Grid
Rillenparallelität zu Kante (°) : N/A
Fassungsdicke (mm): 5.0
Hinweis: Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid (max. reflection)
Ring Thickness (mm): ±0.1
Wellenlängenbereich (nm): 8000 - 17000
Oberflächenebenheit (P-V): λ/20 @ 10.6 µm
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 50 W/cm²
Mount: Black Anodized Aluminum
Linien pro mm: 2700.00
Fassungsdicke (mm): +0.2/-0.1

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen