


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union



SUBMIT



Produkt **#19-016** AUSVERKAUF 3-4 TAGE

-

1

+

€9,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€9,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00

Auslöschungsverhältnis:
9000:1 (nominal at 555nm)

Substrat: ☐
[Polymer Film XP42-75](#)

Betriebstemperatur (°C):
-40 to +80

Dicke (mm):
0.77 ±0.08

Transmission (%) : Single: 42 ±2 Parallel: 36.4 Crossed: <0.004 (nominal at 555nm)
Typ: Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.3
Aufbau: Polarizing Film
Hinweis: Polarization axis can be identified as follows: Circular Parts - Parallel to direction of notch on polarizer Square Parts - Parallel to mark on protective film Rectangular Parts - Parallel to first listed dimension
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Polarisationseffizienz (%) : >99.98 (nominal at 555nm)
Transmissionsänderung nach 1000 Stunden (%) : <±5
#Sorting: 27.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform