


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® W10 Spiegel mit Schnart, 25 mm Durchmesser, unbeschichtet



Produkt #14-577 3-4 TAGE

1 **€119,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€119,00

Stk. 6+

€95,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 13.00 ±0.20
Typ: Stemmed Mirror
Freie Apertur (%): 90.00
Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Uncoated
Kanten: Ground, protective bevel as needed
Schaftdurchmesser (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Passende kinematische Halterung: #58-853
Schaftlänge (mm): 6.50 ±0.20

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen