

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 25mm D. X 20mm eff. Brennwl. präzise aspharische Achromate



Produkt #85-301 3-4 TAGE

- 1 + €1.175,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€1.175,00

Stk. 6+

€1.058,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
20.00

Hintere Brennweite BFL (mm):
8.56

Designwellenlänge Brennweite (nm):

587.6
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Zentrierung (Bogenminuten): ≤3
Mittendicke CT (mm): 23.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 15.00
Mitten- dicke CT 2 (mm): 8.2
Randdicke ET (mm): 11.75
Substrat: ☐ N-PK51 / S-NPH2
Oberflächenqualität: 20-10
Blende: 0.8
Numerische Apertur NA: 0.63
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 700
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.8λ

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen