

TECHSPEC®

Plankonvexe Linse, 2,5 mm D. x 2 mm BW, NIR-II-beschichtet



Produkt #67-434 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€76,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€76,50
Stk. 10+
€68,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
2.50 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

2.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 1.57
Beschichtung: NIR II (750-1550nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Substrat: ☐ N-LASF9
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): 30-45
Mittendicke CT (mm): 0.80 ±0.05
Randdicke ET (mm): 0.25
Radius R₁ (mm): 1.70
Freie Apertur CA (mm): 2
Blende: 0.8
Numerische Apertur NA: 0.625
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1550
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform