

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union

SUBMIT



YAG-BBAR Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt **#35-723**

KONTAKT

[Andere Beschichtungen](#)

-

 1 

+

€78,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€78,00

Stk. 10+

€70,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
2.50 +0.0/-0.025

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effektive Brennweite EFL (mm):</b><br>3.00 @ 587.6nm                                                                                            |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>2.57                                                                                                        |
| <b>Beschichtung:</b><br>YAG-BBAR (500-1100nm)                                                                                                      |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>abs</sub> <0.25% @ 532nm<br>R <sub>abs</sub> <0.25% @ 1064nm<br>R <sub>avg</sub> <1.0% @ 500 - 1100nm |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">N-LASF9</a>                                                                               |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>20-10                                                                                                               |
| <b>Power (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>1.5λ                                                                                                             |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/4                                                                                                   |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±1                                                                                                              |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br>30-45                                                                                                        |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>0.80 ±0.05                                                                                                          |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>0.47                                                                                                                  |
| <b>Radius R<sub>1</sub> (mm):</b><br>2.55                                                                                                          |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>2                                                                                                                 |
| <b>Blende:</b><br>1.2                                                                                                                              |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.42                                                                                                              |
| <b>Typ:</b><br>Plano-Convex Lens                                                                                                                   |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                                         |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>500 - 1100                                                                                                     |
| <b>Zerstörschwelle, laut Design:</b> <input type="checkbox"/><br>5 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm, 10ns                                                 |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |