


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Acktar Hexa-Black™ Panel



Produkt **#37-834** 3-4TAGE



1



€53,50

+ WARENKORB

Stk. 1+

€53,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Spectral Black™

Durchmesser (mm):
25.00

Modellnummer:

SBP-25-3
Betriebstemperatur (°C): -50 to 150
Abriebfestigkeit: Moderate
Absorption (%): 99.5 - 99.7 (0 - 10° AOI)
Dicke Klebeschicht (µm): 60
Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit: ML-C-48497A
Wellenlängenbereich (µm): 0.3 - 14
Hinweis: Ships with a low outgassing adhesive sticker that can be applied to the back surface
Dicke (mm): 1.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform