


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#36-651** 3-4 Tage



1



€896,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€896,00

Stk. 10+

€814,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
±20

Freie Apertur CA (mm):
22.50

Durchmesser (mm):
25.00

Auslöschungsverhältnis: 100,000:1
Substrat: ☐ Soda Lime Float Glass
Betriebstemperatur (°C): -20 to +80
Dicke (mm): 2.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Transmission (%): >51
Typ: Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Aufbau: Nanoparticle
Freie Apertur (%): 90
Transmittierte Wellenfront, P-V: < λ /4
Strahlabweichung (Bogenminute): <1
Polarisationsachsenmarkierung (%): ±2
Wellenlängenbereich (nm): 365 - 395

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 197: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen