

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #62-774 3-4 Tage

-

1

+

€1.800,00

+ WARENKORB
Stk. 1-5
€1.800,00
Stk. 6+
€1.440,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPECIAL HANDLING

Einfallswinkel (°): 0
Freie Apertur CA (mm): 18.0
Durchmesser (mm): 25.00

Auslöschungsverhältnis: 150:1 @ 3µm, 300:1 @ 15µm
Substrat: ☐ Thallium Bromiodide (KRS-5)
Betriebstemperatur (°C): -20 to 75
Polarisation: Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid
Dicke (mm): 2.00
Transmission (%): >60
Typ: Linear Polarizer
Parallelität (Bogenminuten): ≤3
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Aufbau: Wire Grid
Rillenparallelität zu Kante (°) : N/A
Fassungsdicke (mm): 5.0
Hinweis: Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid (max. reflection)
Ring Thickness (mm): ±0.1
Wellenlängenbereich (nm): 2500 - 30000
Oberflächenebenheit (P-V): N/A
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 50 W/cm ²
Mount: Black Anodized Aluminum
Linien pro mm: 2700.00
Fassungsdicke (mm): +0.2/-0.1

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen