

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #12-649 KONTAKT

- 1 + €525,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€525,00
Stk. 11+
€454,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
0 ±20

Freie Apertur CA (mm):
23

Beschichtung:
BBAR (400-700nm)

Durchmesser (mm):

25.00
Auslöschungsverhältnis: 348:1 @ 450nm 885:1 @ 550nm 1229:1 @ 650nm
Substrat:  Corning Eagle XG
Betriebstemperatur (°C): -40 to +200
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 0.70
Toleranz Dicke (mm): ±0.07
Transmission (%): 87
Transmissionstoleranz (%): ±2.5 @ 420 - 700nm
Typ: Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Aufbau: Wire Grid
Thermische Ausdehnung: 31.7 x 10-7/°C
Toleranz Ausrichtung (°): ±1.0
Hinweis: When the Reference Mark is orientated to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate)
Wellenlängenbereich (nm): 420 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen