


Lineare Wire-Grid-Polarisatoren für UV, 25 mm Durchmesser



UV Wire Grid Linear Polarizers

Produkt #17-154 KONTAKT

- 1 + **€1.595,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.595,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0 ±20

Freie Apertur CA (mm):
21.00

Beschichtung:
Uncoated

Durchmesser (mm):
25.00 ±0.40

Auslöschungsverhältnis: 4:1 @ 240nm 15:1 @ 254nm 20:1 @ 260nm 90:1 @ 300nm 200:1 @ 340nm 1600:1 @ 400nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Betriebstemperatur (°C): +150 (Maximum)
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.10
Transmission (%): 40% @ 240nm 65% @ 254nm 67% @ 260nm 75% @ 300nm 80% @ 340nm 82% @ 400nm
Typ: Linear Polarizer
Aufbau: Wire Grid
Thermische Ausdehnung: 5.5 x 10 ⁻⁷ /°C
Toleranz Ausrichtung (°): ±1.0
Hinweis: When the Reference Mark is oriented to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.
Wellenlängenbereich (nm): 240 - 400
Mount: Unmounted

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen