

TECHSPEC®

25 mm Durchmesser x 20 mm Brennweite, MgF₂-beschichtet, gepresste asphärische Kondensorlinse



TECHSPEC Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #15-194 KONTAKT

Andere Beschichtungen

1 **€46,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€46,00
Stk. 11+
€41,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Effektive Brennweite EFL (mm): 20.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.625
Hintere Brennweite BFL (mm): 11.93
Substrat: Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±5
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: Molded Side: 5/3 x0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x0.25; E 0.2
Freie Apertur CA (mm): 22.28
Randdicke ET (mm): 3.21
Mittendicke CT (mm): 12.27 ±0.30
Blende: 0.8
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 25.00
Radius R₂ (mm): ∞
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform