

TECHSPEC® CaF₂-Asphäre, 25 mm Durchm. x 20 mm BW, unbeschichtet, 266 nm DWL



TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF₂) Aspheric Lenses

Produkt #13-462 3-4 TAGE



1



€619,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€619,00

Stk. 6+

€557,10

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
20.00 @ 266nm

Numerische Apertur NA:
0.63

Hinterer Brennweite BFL (mm): 10.97
Substrat: ☐ Calcium Fluoride (CaF ₂) Vacuum UV Grade
Designwellenlänge Asphäre (nm): 266
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: λ/6
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 22.50
Randdicke ET (mm): 4.51
Mittendicke CT (mm): 14.70 ±0.10
Blende: 0.80
Kanten: Diamond Turned
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 7000

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen