

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses

Produkt #13-466

3-4 TAGE



1



€504,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€504,00

Stk. 6+

€453,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00 @4000nm

Numerische Apertur NA:
0.50

Hinterer Brennweite BFL (mm): 18.37
Substrat: ☐ Calcium Fluoride (CaF ₂) Vacuum UV Grade
Designwellenlänge Asphäre (nm): 4000
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: λ/6
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 22.50
Randdicke ET (mm): 2.59
Mittendicke CT (mm): 11.00 ±0.10
Blende: 1.00
Kanten: Diamond Turned
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 7000

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen