

TECHSPEC® Asphäre, 25 mm Durchm., 0,50 NA, 1064 nm V-Beschichtung



TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses

Produkt #33-019 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€545,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€545,00

Stk. 6+

€436,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:

0.50
Hinterer Brennweite BFL (mm): 18.32
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Designwellenlänge Asphäre (nm): 1064
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: Laser V-Coat (1064nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 1064nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Randdicke ET (mm): 1.75
Mittendicke CT (mm): 9.75 ±0.1
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Konjugierter Abstand: Infinite
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 15 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz
Dioptrie: 40.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform