

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#65-438** ☐ Lagernd
[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€133,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€133,00

Stk. 6+

€106,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

30.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 21.96
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 880.00
Freie Apertur CA (mm) : 24.00
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 14.00 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 11.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 3.00 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 19.83
Radius R₂ (mm) : -20.25
Radius R₃ (mm) : -99.32
Randdicke ET (mm) : 8.77
Substrat :  N-LAK14 / N-SF66
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 1.2
Numerische Apertur NA : 0.42
Beschichtung : NIR II (750-1550nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 750 - 1550

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Reach 224 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen